

ToeOFF[®] 2.0

Ved å kombinere vår lange erfaring og utvikling innen produksjonsteknikk, og med de ønsker vi har fått i løpet av årene, har vi nå utviklet ToeOFF[®] 2.0. ToeOFF[®] har siden introduksjonen 1997 vært ledende på markedet med sin unike funksjon og sine dynamiske egenskaper. ToeOFF[®] 2.0 har samme egenskaper og funksjoner som original ToeOFF[®], og dessuten ytterligere utvikling av både form og funksjon. Formen på 2.0 er endret for å gi en smidigere passform, bedre geometri og en slettere overflate. Dessuten er alle Mikrofix deler montert allerede ved leveranse, for en raskere og enklere montering av SoftKIT eller ComfortKIT. Båndene har en ny løsning, og er laget av ett nytt slitesterkt materiale. Dessuten finnes det bånd med eller uten D-ring. Båndene kan monteres for venstre eller høyre side avhengig av pasientens funksjonsbehov. De dynamiske egenskapene er ikke endret, men den graderte dynamiske funksjonen og stabiliteten mellom de ulike størrelsene er den samme som tidligere. ToeOFF[®] 2.0 har en hælhøyde som er mellom 12 - 15 mm, avhengig av størrelse.

ToeOFF[®] 2.0



Bruksområde

Droppfoot kombinert med ingen til mild spastisitet, i enkelte tilfeller også ved nedsatt knekontroll og tåamputasjoner.

Kontraindikasjoner

Kraftig ødem, diabetes med bensår, veldig nedsatt sensibilitet og kraftig spastisitet.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse	Fotbladets lengde	Høyde
289201010	ToeOFF 2.0	X-Small	Venstre	32-35	21 cm	36 cm
289201011	ToeOFF 2.0	Small	Venstre	35-38	23 cm	38 cm
289201012	ToeOFF 2.0	Medium	Venstre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289201013	ToeOFF 2.0	Large	Venstre	42-45	27 cm	43 cm
289201014	ToeOFF 2.0	X-Large	Venstre	>45	28,5 cm	45 cm
289202010	ToeOFF 2.0	X-Small	Høyre	32-35	21 cm	36 cm
289202011	ToeOFF 2.0	Small	Høyre	35-38	23 cm	38 cm
289202012	ToeOFF 2.0	Medium	Høyre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289202013	ToeOFF 2.0	Large	Høyre	42-45	27 cm	43 cm
289202014	ToeOFF 2.0	X-Large	Høyre	>45	28,5 cm	45 cm
289221010	ToeOFF 2.0 m/D-ring	X-Small	Venstre	32-35	21 cm	36 cm
289221011	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Small	Venstre	35-38	23 cm	38 cm
289221012	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Medium	Venstre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289221013	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Large	Venstre	42-45	27 cm	43 cm
289221014	ToeOFF 2.0 m/D-ring	X-Large	Venstre	>45	28,5 cm	45 cm
289222010	ToeOFF 2.0 m/D-ring	X-Small	Høyre	32-35	21 cm	36 cm
289222011	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Small	Høyre	35-38	23 cm	38 cm
289222012	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Medium	Høyre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289222013	ToeOFF 2.0 m/D-ring	Large	Høyre	42-45	27 cm	43 cm
289222014	ToeOFF 2.0 m/D-ring	X-Large	Høyre	>45	28,5 cm	45 cm